

**SNMG 120408, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	K
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Spaanbreker	KG
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Soort	CA315
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm

Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien