

**WN.G 080404, Soort: CA315**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Spaanbreker	KG
Soort	CA315
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	K

Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien