

**WN.G 080408, Soort: CA315**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Soort	CA315
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a _p	0,5 - 4 mm
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	K
Spaanbreker	KG
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien