

**TNMG 160408, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Snijmateriaal	HM
Snedetoestand	licht onderbroken
Soort	CA315
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	K
Snijdiepte a_p	0,5 - 3,6 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Spaanbreker	KG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien