

**CCMT 120404, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260202 CA315
GTIN	4960664798209
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Spaanbreker	GK
Hoofdtoepassing	K
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Coating	gecoat
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	CA315
Producttype	Wisselplaat voor het draaien