

**DCMT 070204, Soort: CA315**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	GK
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	K
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Tolerantie	M
Soort	CA315
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien