

**DCMT 070208, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Soort	CA315
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	K
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Coating	gecoat
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT 070208
Spaanbreker	GK
Snijmateriaal	HM

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien