

**CCGT 060201, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260090 PR1725
GTIN	4960664923335
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Neventoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	CCGT 060201
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Tolerantie	G

Spaanbreker	MFP-SKS
Hoekradius	0,1 mm
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Soort	PR1725
Producttype	Wisselplaat voor het draaien