

**CCMT 060202 Wiper, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 060202 Wiper PR1725 Soort: PR1725
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	WP
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M

Snij snelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min
Soort	PR1725
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snedecndities	licht onderbroken
Neventoepassing	P
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien