

**CCMT 09T308 Wiper, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260100 PR1725
GTIN	4960664890729
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 09T308 Wiper PR1725 Soort: PR1725
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	WP

Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Soort	PR1725
Snij snelheid v_c Neventoe passing	50 - 150 m/min
Neventoe passing	P
Snij diepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoek radius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien