

**DCGT 11T301, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Neventoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tolerantie	G
Snij snelheid $v_c$ Neventoepassing	50 - 150 m/min
Voeding $f$	0,03 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,1 mm
Soort	PR1725
Snededcondities	licht onderbroken
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	MFP-SKS

ISO-code wisselplaat	DCGT 11T301
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien