

**DC.T 11T304, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260386 PR1725
GTIN	4960664923458
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DC.T 11T304 PR1725 Soort: PR1725  
Spaanbreker: MFP-SKS  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedecndities	licht onderbroken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Voeding $f$	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Neventoepassing	50 - 150 m/min
Soort	PR1725
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Tolerantie	G
Hoekradius	0,4 mm
Neventoepassing	P
Coating	gecoat
Spaanbreker	MFP-SKS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien