

**DCMX 11T304 Wiper, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMX 11T304
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v _c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Coating	gecoat
Spaanbreker	WP
Neventoepassing	P
Soort	PR1725
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien