

**CCMT 09T304 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CCMT 09T304 Wiper CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: WP  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Coating	gecoat
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	WP
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA025P
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snedecndities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien