


**CCMT 060202 Wiper, Soort: CA025P**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260093 CA025P
GTIN	4960664877997
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CCMT 060202 Wiper CA025P Soort: CA025P  
 Spaanbreker: WP  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	WP
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,2 mm

Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Soort	CA025P
Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien