

**CC.T 09T304, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: HQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Soort	CA025P
Spaanbreker	HQ

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien