

**CCMT 060204 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 060204 Wiper CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	WP
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Soort	CA025P
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202

Coating	gecoat
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien