


CCMT 09T302, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 09T302 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: GK
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm

Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaanbreker	GK
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Soort	CA025P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien