

**CCMT 09T308 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CCMT 09T308 Wiper CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: WP  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	WP
Snedecndities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA025P
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien