

**DC.T 070202, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 070202 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: HQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaanbreker	HQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Soort	CA025P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien