

**DCMX 070204 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMX 070204 Wiper CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Aantal wisselingen/snijkant	2
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	WP
Soort	CA025P
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien