

**DCMX 11T304 Wiper, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMX 11T304 Wiper CA025P Soort: CA025P

Spaanbreker: WP

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	CA025P
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	WP
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Producttype	Wisselplaat voor het draaien