

**DCMT 11T308, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DCMT 11T308 CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: HQ  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	CA025P
Tolerantie	M
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Coating	gecoat
Spaanbreker	HQ
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien