

**DC.T 11T304, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T304 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: HQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M
Hoekradius	0,4 mm
Coating	gecoat
Snedecndities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snikanten	2

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	HQ
Soort	CA025P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien