

**DCMT 070202, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Tolerantie	M
Soort	CA025P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
ISO-code wisselplaat	DCMT070202
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Spaanbreker	GK

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien