

**DCMT 070204, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMT 070204 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: GK
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	GK
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkant	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm

ISO-code wisselplaat	DCMT070204
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Soort	CA025P
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien