

**VBMT 110304, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	HQ
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Soort	CA025P
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Snedecndities	licht onderbroken

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien