

**VBMT 160408, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VBMT 160408 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	HQ
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Coating	gecoat

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Soort	CA025P
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien