


DC.T 070204, Soort: PDL010


Bestelgegevens

Bestelnummer	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 070204 PDL010 Soort: PDL010

Spaanbreker: AP

Tolerantie: G

 Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm

 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,

 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 400 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Coating	gecoat
Spaanbreker	AP
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Tolerantie	G
Soort	PDL010
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	DCGT070204
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 400 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien