


**CNMG 120408, Soort: PDL010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 PDL010 Soort: PDL010
Spaanbreker: AH
Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm

Hoofdtoepassing	N
Soort	PDL010
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Spaanbreker	AH
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien