


**WN.G 080404, Soort: PDL010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Coating	gecoat
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Spaanbreker	AH
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	PDL010
Snedeccondities	licht onderbroken
Tolerantie	G
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien