

metabo**Accu-handcirkelzaag met LiHD-accu, Type: KS18LTX66****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige, lichtgewicht accu-handcirkelzaag voor universeel gebruik op bouwterreinen. Compatibel met geleiderails.

- **Geïntegreerde led-werklamp voor optimale verlichting van de aansluiting.**
- **Aluminium vloerplaat kan direct worden gebruikt op geleiderails van Metabo en Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere fabrikanten.**
- **Snelle, nauwkeurige kapsnedes door eenvoudige koppeling met een Metabo kaprail KFS (accessoires).**
- **Hoogwaardige LiHD-accupacks en de Metabo Brushless-motor garanderen maximale trekkracht en langdurig zagen.**
- **Automatisch in- en uitschakelen van de aangesloten zuiger door CordlessControl (als accessoire verkrijgbaar).**
- **Uitlaatstuk voor zaagspanen kan voor elke werkpositie individueel worden gedraaid en vergrendeld.**
- **0°-positie kan worden bijgesteld voor een maximale snij nauwkeurigheid.**
- **Duidelijk zichtbare snede-indicator voor zagen volgens patroon.**
- **Robuust en duurzaam dankzij de gegoten aluminium zaagbehuizing.**
- **Handgreep met zacht softgrip-oppervlak voor veilige geleiding.**
- **Afzuigmogelijkheid door aansluiting van multifunctionele stofzuiger.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief 2× LiHD-accu's, snellader, metaBOX, hardmetaal-cirkelzaagblad (18 tanden), parallelaanslag en zeskantsleutel.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	2
Zaagblad-boring-Ø	20 mm
Fabrikantnummer	KS 18 LTX 66 BL
Accucapaciteit	8 Ah
Maximale snijdiepte 45°	43 mm
Maximaal toerental	4800 min ⁻¹
Gewicht inclusief accu	4,5 kg
Gewicht zonder accu	3,5 kg
Accutype	Lithium-ion
Verpakking	Metabox
Energievoorziening	Netvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Zaagblad-Ø	165 mm
Accuspanning	18 V
Maximale snijdiepte 90°	66 mm