

metabo**Combi-bandschuurmachine 230 V, Type: BS200P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Tafelslijpmachine voor slijpen, afbramen en bij het gebruik van een staaldraadborstel ook voor het ontroesten van staal en metalen. De geïntegreerde LED-lamp verlicht het werkgebied optimaal. Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.

· Werkstuksteunen verstelbaar zonder gereedschap.

De universele combi-bandschuurmachine met schuurband en schuurschijf is ideaal voor het bewerken van hout en metaal.

· Grote bandschuurarm die met 90° traploos kan worden gekanteld voor twee gangbare schuurbandlengten.**· Zonder gereedschap de kanteling verstellen van de bandschuurarm.****· Afzuigaansluiting op de bandschuurarm van de band, geschikt voor gangbare aansluitmoffen.****· Geschikt voor het gebruik van ronde borstels van staaldraad voor het verwijderen van roest.****· Geïntegreerde LED-lamp voor optimale verlichting van het werkgebied.****· Flexibel werken op het grote schuuroppervlak of aan de ronding van de bandschuurarm.****· Afzuigaansluiting op de bandschuurarm van de band, geschikt voor gangbare aansluitmoffen.****· Rubberaandrijfwiel in de bandschuurarm met groeven voor een snelle afvoer van warmte.****· Snelle schuurbandwissel zonder gereedschap na het openen van de afdekking.**

- **Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.**

Levering:

Inclusief normaal-korund-schuurschijf 60 N, weefselschuurband K 60, vonkwerende schermen, werkstuksteun en zeskantsleutel.

Opmerking:

Geschikte slijpschijven vindt u vanaf nr. 596100 en nr. 568733.

Technische beschrijving

Wattage	600 W
Gewicht	16,9 kg
Fabrikantnummer	BS 200 Plus
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	2980 min ⁻¹
Kabellengte	1,8 m
Schuurband lengte	1000 mm
Schuurband lengte	1020 mm
Schuurband breedte	50 mm
Slijpsteen-Ø D	200 mm
Slijpsteenboring-Ø H	32 mm
Slijpsteenbreedte T	25 mm
Nominaal vermogen	230 V
Producttype	Bandschuurmachine