



## Hefmagneet MaxX, Maximale draaglast (vlak): 300kg



### Bestelgegevens

Bestelnummer	382001 300
GTIN	2050002081598
Artikelklasse	38D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compacte en robuuste uitvoering met permanente neodymium-magneten. Door het principe van de 'neutrale kroon' worden magnetische verspreidingen tegengegaan en worden ongewenste aantrekkingskrachten ten opzichte van aangrenzende lasten voorkomen. Dankzij het uit één blok vervaardigde basisdeel zonder lasnaden is een constant prestatievermogen gegarandeerd. Een vergrendeling blokkeert de hefboom en voorkomt onbedoeld lossen van de last. Gecertificeerde loskracht.

#### Toepassing:

Snel en eenvoudig hanteren en transporteren van vlakke en ronde materialen met 3-voudige zekerheid.

### Technische beschrijving

Gewicht	7,5 kg
maximale Ø rond	300 mm
Maat D	79 mm
Maximale heflast rond	150 kg

Maximale heflast vlak	300 kg
Minimale materiaalwanddikte vlak	20 mm
Maat C	79 mm
Maat B	210 mm
Maat G	35 mm
Maat F	135 mm
Maat A	165 mm
Maximale lengte vlak	1500 mm
Maat E	63 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	10 mm
Producttype	Hefmagneet