



Hefmagneet MaxX, Maximale draaglast (vlak): 600kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	382001 600
GTIN	2050002081901
Artikelklasse	38D

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en robuuste uitvoering met permanente neodymium-magneten. Door het principe van de 'neutrale kroon' worden magnetische verspreidingen tegengegaan en worden ongewenste aantrekkingskrachten ten opzichte van aangrenzende lasten voorkomen. Dankzij het uit één blok vervaardigde basisdeel zonder lasnaden is een constant prestatievermogen gegarandeerd. Een vergrendeling blokkeert de hefboom en voorkomt onbedoeld lossen van de last. Gecertificeerde loskracht.

Toepassing:

Snel en eenvoudig hanteren en transporteren van vlakke en ronde materialen met 3-voudige zekerheid.

Technische beschrijving

Minimale materiaalwanddikte rond	15 mm
Maat E	88 mm
maximale Ø rond	400 mm
Maximale heflast vlak	600 kg

Maat D	101 mm
Maximale lengte vlak	2000 mm
Maat A	234 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak	25 mm
Maat G	52 mm
Maat B	285 mm
Maximale heflast rond	250 kg
Maat F	176 mm
Maat C	106 mm
Gewicht	18 kg
Producttype	Hefmagneet