

 PEDDINGHAUS

Combihamer, Hamerkop-Ø: 32mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754890 32
GTIN	4016134010293
Artikelklasse	73V

Omschrijving

Uitvoering:

Gecombineerde **fitters- en zachte hamer**, zijkanten extra met grondoppervlak voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Kop van zeer gehard staal met een vervangbare beschermkap van slijtvast nylon - Shore hardheid ca. 68D. Met onbreekbare 'Ultratec'-glasvezelsteel.

Reservedeel:

Nylon inzetstuk nr. 754895.

Technische beschrijving

Materiaal steel	Glasvezel
Totale lengte	320 mm
Serie	Ultratec DUO
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit
Hamerkop-Ø	32 mm
Lengte van de kop met doppen	108 mm
Afmetingen hamerkop	31×31 mm
Gewicht	0,53 kg
terugslagvrij	nee
Producttype	Hamer

Accessoires

Losse dop, nylon Hamerkop-Ø 32 mm

754895 32