

**Combihamer, Hamerkop-Ø: 35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	754890 35
GTIN	4016134010309
Artikelklasse	73V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gecombineerde **fitters- en zachte hamer**, zijkanten extra met grondoppervlak voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Kop van zeer gehard staal met een vervangbare beschermkap van slijtvast nylon - Shore hardheid ca. 68D. Met onbreekbare 'Ultratec'-glasvezelstaal.

**Reservedeel:**

Nylon inzetstuk nr. 754895.

**Technische beschrijving**

Materiaal steel	Glasvezel
Totale lengte	324 mm
Lengte van de kop met doppen	114 mm
Serie	Ultratec DUO
Afmetingen hamerkop	34x34 mm
Gewicht	0,66 kg
Materiaal behuizing	Temperstaal, inductiegehard
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit, hard (eenzijdig)
Hamerkop-Ø	35 mm
terugslagvrij	nee

Producttype

Hamer

---

**Accessoires**

Losse dop, nylon Hamerkop-Ø 35 mm

754895 35