



## Combihamer, Hamerkop-Ø: 40mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	754890 40
GTIN	4016134010316
Artikelklasse	73V

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gecombineerde **fitters- en zachte hamer**, zijkanten extra met grondoppervlak voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Kop van zeer gehard staal met een vervangbare beschermkap van slijtvast nylon - Shore hardheid ca. 68D. Met onbreekbare 'Ultratec'-glasvezelstaal.

#### Reservedeel:

Nylon inzetstuk nr. 754895.

### Technische beschrijving

Afmetingen hamerkop	38x38 mm
Materiaal steel	Glasvezel
Lengte van de kop met doppen	124 mm
Serie	Ultratec DUO
Gewicht	1 kg
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit, hard (eenzijdig)
Materiaal behuizing	Temperstaal, inductiegehard
Totale lengte	357 mm
Hamerkop-Ø	40 mm
terugslagvrij	nee

Producttype

Hamer

---

**Accessoires**

Losse dop, nylon Hamerkop-Ø 40 mm

754895 40