

# AEG

## Accu-boorschroefmachine, Type: BS18SBL2-2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Artikelklasse	07A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### AEG – accu-boorschroefmachine

- **Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.**
- **FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.**
- **Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**

Borstelloze **Subcompact** motor met maximaal 65 Nm draaimoment. 24-traps draaimomentinstelling.

#### Uitvoering promotietekst:

- **Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.**
- **FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.**
- **Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.**

#### Levering:

Inclusief 2x 18 V / 2,0 Ah accu, lader, transportkoffer.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073820 en nr. 073846 - nr. 073848 e.v. Bijbehorende laders en startersets vindt u onder nr. 073841 en 073844.

## Technische beschrijving

Maximaal toerental 2e versnelling	1750 min <sup>-1</sup>
Accuspanning	18 V
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal draaimoment hard	65 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Motortype	Borstelloze Subcompact Motor
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,3 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Fabrikantnummer	BS 18 SBL2
Verpakking	Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type B 18 V
Aantal inbegrepen accu's	2
Typisch gebruik	Strong
Accucapaciteit	2 Ah
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	FIXTEC-snelspanboorhouder, met softgrip