



Ultrason reinigingsapparaat Elmasonic Select, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	082000 3
GTIN	4250004100480
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtig en individueel - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Select-serie.

- **5 ultrasoonmodi.**
- **Mogelijkheid om 4 individuele reinigingsprogramma's op te slaan.**
- **Overzichtelijk display met weergave van alle relevante reinigingsparameters.**
- **Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.**
- **Kuip van getrokken edelstaal**

Deze versie heeft geen afsluitkraan aan de achterkant van het apparaat.

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	Select 30
Reinigingsbak hoogte	95 mm
Nominale spanning	220 - 240 V
Lengte inzetkorf	195 mm
Apparaatlengte	305 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Apparaatbreedte	170 mm
Breedte inzetkorf	105 mm
Verwarmingsvermogen	200 W
Gewicht	3,6 kg
Ultrasoon piekvermogen	480 W
Volume	2,7 l
aanbevolen werkvolume	1,6 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

InzetkorfSelect 3	082101 3
-------------------	----------