



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Select, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	082000 6
GTIN	4250004100503
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtig en individueel - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Select-serie.

- **5 ultrasoonmodi.**
- **Mogelijkheid om 4 individuele reinigingsprogramma's op te slaan.**
- **Overzichtelijk display met weergave van alle relevante reinigingsparameters.**
- **Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.**
- **Kuip van getrokken edelstaal**

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019.

Technische beschrijving

Breedte inzetkorf	115 mm
Apparaatlengte	370 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Reinigingsbak hoogte	145 mm
Ultrasoon piekvermogen	600 W
Verwarmingsvermogen	400 W
Gewicht	5,2 kg
Fabrikantnummer	Select 60
Apparaatbreedte	210 mm
Lengte inzetkorf	255 mm
Nominale spanning	220 - 240 V
Volume	5,9 l
aanbevolen werkvolume	4,3 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

InzetkorfSelect 6	082101 6
-------------------	----------