



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Select, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	082000 12
GTIN	4250004100534
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtig en individueel - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Select-serie.

- **5 ultrasoonmodi.**
- **Mogelijkheid om 4 individuele reinigingsprogramma's op te slaan.**
- **Overzichtelijk display met weergave van alle relevante reinigingsparameters.**
- **Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.**
- **Kuip van getrokken edelstaal**

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019.

Technische beschrijving

Gewicht	7,7 kg
Nominale spanning	220 - 240 V
Energievoorziening	Netvoeding
Apparaatbreedte	300 mm
Lengte inzetkorf	250 mm
Fabrikantnummer	Select 120
Reinigingsbak hoogte	195 mm
Verwarmingsvermogen	800 W
Breedte inzetkorf	190 mm
Apparaatlengte	380 mm
Ultrasoon piekvermogen	800 W
Volume	12,9 l
aanbevolen werkvolume	10 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat