



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Select, Type: 30



Bestelgegevens

Bestelnummer	082000 30
GTIN	4250004100565
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtig en individueel - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Select-serie.

- **5 ultrasoonmodi.**
- **Mogelijkheid om 4 individuele reinigingsprogramma's op te slaan.**
- **Overzichtelijk display met weergave van alle relevante reinigingsparameters.**
- **Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.**
- **Kuip van getrokken edelstaal**

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019.

Technische beschrijving

Verwarmingsvermogen	1200 W
---------------------	--------

Fabrikantnummer	Select 300
Apparaatbreedte	360 mm
Apparaatlengte	575 mm
Reinigingsbak hoogte	195 mm
Nominale spanning	220 - 240 V
Lengte inzetkorf	455 mm
Ultrasoon piekvermogen	1200 W
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	12,2 kg
Breedte inzetkorf	250 mm
Volume	27,5 l
aanbevolen werkvolume	22 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

InzetkorfSelect 30	082101 30
--------------------	-----------