



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Select, Type: 90



Bestelgegevens

Bestelnummer	082000 90
GTIN	4250004100589
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtig en individueel - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Select-serie.

- **5 ultrasoonmodi.**
- **Mogelijkheid om 4 individuele reinigingsprogramma's op te slaan.**
- **Overzichtelijk display met weergave van alle relevante reinigingsparameters.**
- **Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.**
- **Kuip van getrokken edelstaal**

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019.

Technische beschrijving

Breedte inzetkorf	460 mm
Apparaatlengte	875 mm
Apparaatbreedte	595 mm
Gewicht	43,4 kg
Verwarmingsvermogen	2000 W
Ultrasoon piekvermogen	3840 W
Nominale spanning	220 - 240 V
Lengte inzetkorf	545 mm
Reinigingsbak hoogte	285 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	Select 900
Volume	89 l
aanbevolen werkvolume	63,7 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

InzetkorfSelect 90	082101 90
--------------------	-----------