



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Select, Type: 50



Bestelgegevens

Bestelnummer	082000 50
GTIN	4250004100572
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtig en individueel - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Select-serie.

- **5 ultrasoonmodi.**
- **Mogelijkheid om 4 individuele reinigingsprogramma's op te slaan.**
- **Overzichtelijk display met weergave van alle relevante reinigingsparameters.**
- **Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.**
- **Kuip van getrokken edelstaal**

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019.

Technische beschrijving

Apparaatbreedte	425 mm
Reinigingsbak hoogte	290 mm
Gewicht	30,4 kg
Nominale spanning	220 - 240 V
Verwarmingsvermogen	1600 W
Energievoorziening	Netvoeding
Breedte inzetkorf	300 mm
Fabrikantnummer	Select 500
Apparaatlengte	775 mm
Lengte inzetkorf	460 mm
Ultrasoon piekvermogen	2160 W
Volume	49,7 l
aanbevolen werkvolume	40,3 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

InzetkorfSelect 50	082101 50
--------------------	-----------