



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra TT, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	082001 6
GTIN	4250004100299
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtige ultrasone reiniging van de Elmasonic xtra TT-serie voor intensief gebruik.

- **Meer ultrasoon effect dankzij inschakelbare Dynamic-functie.**
- **Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.**
- **Visuele grenstemperatuurwaarschuwing ter bescherming van gevoelige onderdelen.**
- **Individuele tijd- en temperatuurregeling.**
- **Overzichtelijk spatwaterbestendig bedieningspaneel.**

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019.

Technische beschrijving

Nominale spanning	220 - 240 V
Breedte inzetkorf	132 mm
Apparaatlengte	420 mm
Fabrikantnummer	xtra TT 60H
Energievoorziening	Netvoeding
Apparaatbreedte	250 mm
Lengte inzetkorf	257 mm
Gewicht	10 kg
Ultrasoon piekvermogen	400 W
Verwarmingsvermogen	150 W
Reinigingsbak hoogte	150 mm
Volume	6,5 l
aanbevolen werkvolume	5 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

Inzetkorfxtra TT 6	082104 6
--------------------	----------