

Garant**GARANT Softcut® HSI smalle steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
40/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214857 40/3
GTIN	4045197608819
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie. Uiterst stabiele plaatuitvoering voor optimale voedingen. Wisselplaatfixatie via speciale, voor afbreken zeer ongevoelige schroef.

Toepassing:

Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Braamvrij frezen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Bij $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p \max}$ tot 6 mm reduceren.

voor exacte 90°-hoeken $a_p = 8$ mm kiezen.

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.**

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm

geschikte wisselplaat	SO.. 1205..
Opnameboring-Ø	16 mm
Wisselplaatschroevenset	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Snijkant-Ø D _c	40 mm
Aantal snijkanten Z	3
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 5IP	674252 5IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219833