



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra TT, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	082001 3
GTIN	4250004100282
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtige ultrasone reiniging van de Elmasonic xtra TT-serie voor intensief gebruik.

- **Meer ultrasoon effect dankzij inschakelbare Dynamic-functie.**
- **Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.**
- **Visuele grenstemperatuurwaarschuwing ter bescherming van gevoelige onderdelen.**
- **Individuele tijd- en temperatuurregeling.**
- **Overzichtelijk spatwaterbestendig bedieningspaneel.**

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Verwarmingsvermogen	140 W
Breedte inzetkorf	112 mm
Ultrasoon piekvermogen	400 W
Apparaatlengte	360 mm
Fabrikantnummer	xtra TT 30H
Nominale spanning	220 - 240 V
Reinigingsbak hoogte	100 mm
Apparaatbreedte	230 mm
Lengte inzetkorf	196 mm
Gewicht	6 kg
Volume	3 l
aanbevolen werkvolume	2 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

Inzetkorfxtra TT 3	082104 3
--------------------	----------