



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra ST, Type: 50



Bestelgegevens

Bestelnummer	082002 50
GTIN	4250004100336
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfstreken, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Elmasonic xtra ST is het ultrasone apparaat voor de zwaarste vervuiling en is bijzonder geschikt voor de hoogste eisen op het gebied van industriële reiniging.

- **2 selecteerbare ultrasone frequenties (25 kHz voor het meest hardnekkige vuil en 45 kHz voor een zachte reiniging).**
- **Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.**
- **Inschakelbare Pulse-functie verhoogt het ultrasone piekvermogen.**
- **Dynamic-functie (het ultrasone vermogen kan tijdelijk met maximaal 20% worden verhoogd).**
- **Robuuste, gelaste roestvrijstalen kuip.**

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasonische reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019. Geschikte geluidswerende deksels vindt u onder 082105. Andere accessoires op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Ultrasoon piekvermogen	2400 W
Apparaatlengte	655 mm
Nominale spanning	220 - 240 V
Verwarmingsvermogen	1400 W
Apparaatbreedte	555 mm
Fabrikantnummer	xtra ST 500H
Lengte inzetkorf	255 mm
Gewicht	45 kg
Reinigingsbak hoogte	480 mm
Breedte inzetkorf	230 mm
Volume	48,7 l
aanbevolen werkvolume	42 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

Inzetkorfxtra ST 50	082103 50
Geluidswerend dekselxtra ST 50	082105 50