



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra ST, Type: 60



Bestelgegevens

Bestelnummer	082002 60
GTIN	4250004100343
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Elmasonic xtra ST is het ultrasone apparaat voor de zwaarste vervuiling en is bijzonder geschikt voor de hoogste eisen op het gebied van industriële reiniging.

- **2 selecteerbare ultrasone frequenties (25 kHz voor het meest hardnekkige vuil en 45 kHz voor een zachte reiniging).**
- **Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.**
- **Inschakelbare Pulse-functie verhoogt het ultrasone piekvermogen.**
- **Dynamic-functie (het ultrasone vermogen kan tijdelijk met maximaal 20% worden verhoogd).**
- **Robuuste, gelaste roestvrijstalen kuip.**

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasonische reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015 – 088019. Geschikte geluidswerende deksels vindt u onder 082105. Andere accessoires op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Reinigingsbak hoogte	330 mm
Apparaatlengte	825 mm
Nominale spanning	400 V
Apparaatbreedte	595 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Lengte inzetkorf	415 mm
Breedte inzetkorf	255 mm
Fabrikantnummer	xtra ST 600H
Verwarmingsvermogen	1400 W
Gewicht	55 kg
Ultrasoon piekvermogen	3600 W
Volume	56,3 l
aanbevolen werkvolume	45 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

Geluidswerend dekselxtra ST 60	082105 60
Inzetkorfxtra ST 60	082103 60